

Technisches Merkblatt

f.becker Keramikpasten-Spray wird vorzugsweise an Teilen eingesetzt, die sehr hohen Belastungen oder Temperaturen ausgesetzt sind. Das metallfreie Spray beseitigt dauerhaft Quietsch- und Knarrgeräusche. Hochwirksames Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel. Einsatzgebiete: ABS- und ASR-Bremsen, Lambdasonden, Bremsenteile.

Qualität & Eigenschaften

- Hitzebeständig und hochbeständig
- Metallfrei, nicht leitend
- Hervorragende Haftung
- Enthält Keramikpartikel
- Ausgezeichnete thermische Stabilität
- Erleichtert die Demontage
- Beständig gegen Chemikalien und Witterung
- Beständig gegen Salzwasser, schwache Säuren und Basen
- Schwermetallfrei

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Speziallack
- Farbname: weiß
- Flammpunkt: n.a.
- Min. Anwendungstemperatur: 5 °C
- Max. Anwendungstemperatur: 30 °C
- Lagerstabilität: 10 Jahre
- Inhalt: 400 ml

Kennzeichnung

- Einstufung nach GHS / CLP 1272/2008/EG.
- Sicherheitsdatenblätter nach REACH 1907/2006/EG, Art. 31.
- Stand: 26. Januar 2026.

Hinweise zur Benutzung

- Produkt auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 5 °C bis 30 °C.
- Dose 2 Minuten vor Gebrauch schütteln.
- Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Keramik-Spray gleichmäßig aufsprühen und gut ablüften lassen.
- Besondere Eigenschaften werden nach Verdampfen des Lösemittels erreicht (ca. 1 min).
- Sicherstellen, dass Reibflächen nicht besprüht werden!

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Wert	Methode	Einheit
Farbname	weiß	–	–
Flammpunkt	n.a.	–	°C
Lagerstabilität	10 Jahre	–	Jahre
Inhalt	400 ml	–	ml